

Lg - automatic aps

マッシング装置 全自動糖化槽

(デンマーク)

麦芽の糖化試験用にカールスバーグ社と共同開発

特 徴

- 可動部にステンレスを多用しています。
- ビーカーは同時に8個装着できます。
- プロペラ型攪拌装置が装着されています。
- 電気回路は上部ユニットの格納されています。
- オリジナルの測定パターンが作成できます。
- EBCコングレス、Hartung、Diastatic powerの測定プログラムを用意しています
- 特殊な滴定システムで正確に 100mL の蒸留水をビーカーに注入します。



- 装置の定部には冷却水用の電磁弁が装着され必要に応じて自動的に作動します。
- 2種類の測定プログラムと手動冷却のプログラムが付属します。
- 世界中で約 100 台が可動中です。その中には製造後 20 年以上経過したものも含まれています。
- 現在のモデルは 25 年前に開発され、エレクトロニクス等継続的に改良されています。

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-7-1 ハウス浜松町ビル

◇ 三興通商株式会社

TEL: 03-5777-3627 FAX: 03-5777-3629 E-mail: sales@sankotsusho.co.jp